

品番 : EA986GQ-22

品名 : 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	3,320円(税抜) / 3,652円(税込)		
カタログ価格	3,320円(税抜) / 3,652円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/18 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



ボールベアリング

ボールベアリングは耐荷重、ハイ

速度、耐久性に優れています。

また、軸端部に軸封を設けて

ます。軸封は、軸端部を保護す

るための構造です。

また、軸封は、軸端部を保護す

るための構造です。

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	Φ 75×25mm
取付高	98mm	耐荷重(kg)	75
ねじサイズ	M10×30mm	ねじピッチ	1.5
耐熱温度	-20~60°C	材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪の跡がつきにくいゴム車輪

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

ねじ取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.