

品番 : EA986GQ-23

品名 : 100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	φ100×32mm
取付高	133mm	耐荷重(kg)	110
ねじサイズ	M12×30mm	ねじピッチ	1.75
耐熱温度	-20~60°C	材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪の跡がつきにくいゴム車輪

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

ねじ取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.