

品番：EA986GQ-80

品名：80mm キャスター(自在金具・ホイルカバー付)



販売価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
カタログ価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/13 20:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●● Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●● Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●● Good



硬度	騒音	転がり抵抗
C	C	B

ボールベアリング  
 ボールベアリングは高負荷・高速での使用に耐えられるボールベアリング仕様です。また、静かに使用するために、ボールベアリングの潤滑油を注入しています。



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: サーマプラスチックラバー (TPE) リム: ポリプロピレン
車輪径×幅(mm)	80×32	全高(mm)	111
軸幅	36mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
耐荷重(kg)	100 (3km/h時)	タイヤ硬度	85 ショアA
重量(g)	604		

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

耐薬品性

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.