

品番：EA986GQ-80

品名：80mm キャスター(自在金具・ボールカバ-付)



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/13 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●● Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●● Good



硬度	騒音	転がり抵抗
C	C	B

ボールベアリング
 ボールベアリングは高負荷・高速での使用に耐えられるボールベアリング仕様です。また、静かに走行するために、ボールベアリングの潤滑油が注入されています。



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: サーマプラスチックラバー (TPE) リム: ポリプロピレン
車輪径×幅(mm)	80×32	全高(mm)	111
軸幅	36mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
耐荷重(kg)	100 (3km/h時)	タイヤ硬度	85 ショアA
重量(g)	604		

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

耐薬品性

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.