

品番：EA986GR-50

品名：50mm キャスター(自在金具・ツインホイール)




販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/09 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
■●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
■●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■●●●● Satisfactory



硬度 騒音 転がり抵抗
A E A



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	50×(18×2)
全高(mm)	71	耐荷重(kg)	80
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	237	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

プレーンベアリング

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製

軽荷重タイプ

代替品

品番	EA986GN-50
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.