品番: EA986H-12

品名: 100mm キャスター(自在金具付)



販売価格	4,940円 (税抜)/ 5,434円(税込)				
カタログ価 格	4,940円(税抜)/5,434円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/08 01:27現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1736ページ				





Rolling resistance (标抵抗)

Comparing noise (静音性)

Pery good

Floor surface preservation (床面保護)





リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	耐熱温度	-25~80℃		
材質	金具:スチール、 車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	100×30mm		
全高	125mm	耐荷重(kg)	70		
軸径	12mm	ボス幅	45mm		
ローラーベアリング					
プレート取付け型					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.