品番: EA986H-15

品名: 200mm キャスター(自在金具付)



| 販売価格 | 9,940円 (税抜)/10,934円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 9,940円(税抜)/10,934円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/08 03:36現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 1736ページ | | | | |





Rolling resistance (标抵抗)

Rolling resistance (标抵抗)

Operating noise (勝音性)

Wery good

Floor surface preservation (床面保護)





リムは頑丈なスチール製

仕様

| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無し) | 耐熱温度 | -25~80℃ | | | |
|-----------|-----------------------|---------|----------|--|--|--|
| 材質 | 金具:スチール、 車輪:ソリッドゴム | 車輪径×幅 | 200×50mm | | | |
| 全高 | 235mm | 耐荷重(kg) | 205 | | | |
| 軸径 | 20mm | ボス幅 | 60mm | | | |
| ローラーベアリング | | | | | | |
| プレート取付け型 | | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.