品番: EA986H-25

品名: 200mm キャスター(自在金具/プレーキ付)



販売価格	14,700円 (税抜)/16,170円(税込)				
カタログ価 格	14,700円(税抜)/16,170円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/08 10:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1736ページ				





Rolling resistance (标报抗)

Operating noise (跨音性)

Operating noise (跨音性)

Floor surface preservation (床面保護)





リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	耐熱温度	-25~80℃		
材質	金具:スチール、 車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	200×50mm		
全高	235mm	耐荷重(kg)	205		
軸径	20mm	ボス幅	60mm		
ローラーベアリング					
プレート取付け型					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.