



品番：EA986HA-100

品名：100mm キャスター(固定金具)



販売価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
カタログ価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/23 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	100×30mm
全高	125mm	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	80 ショアA
耐荷重	70kg(4km/h時)	重量	862g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。


プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p>品番 EA986H-2</p> <p>コメント</p>
---	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.