

品番 : EA986HA-100

品名 : 100mm キャスター(固定金具)



販売価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
カタログ価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/07 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



リムは頑丈なスチール製

## 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	100×30
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	70 (4 km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	862	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

リムは頑丈なスチール製

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

## 代替品

	品番	EA986H-2
	コメント	



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.