

品番 : EA986HA-125

品名 : 125mm キャスター(固定金具)



販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/07 12:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	100 (4 km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,162	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

リムは頑丈なスチール製

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

代替品

	品番	EA986H-3
	コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.