



品番：EA986HA-125

品名：125mm キャスター(固定金具)



販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	125×37.5mm
全高	150mm	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	80 ショアA
耐荷重	100kg(4km/h時)	重量	1162g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

代替品



品番 EA986H-3

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.