品番: EA986HA-160

品名: 160mm キャスター(固定金具)



販売価格	9,100円(税抜)/10,010円(税込)				
カタログ価格	9,100円(税抜)/10,010円(税込)				
在庫数	最新在庫: 17 (2025/11/25 20:03現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1737ページ				



















リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	160×40			
全高(mm)	195	耐荷重(kg)	135 (4 km/h時)			
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	2,078	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム			
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様						
リムは頑丈なスチール製						
プレート取付け型						
ローラーベアリング						
中荷重タイプ						

代替品

品番 EA986JA-160 コメント



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.