



品番：EA986HA-160

品名：160mm キャスター(固定金具)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,930円(税抜) / 9,823円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,930円(税抜) / 9,823円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2026/06/23 14:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1689ページ | | |



リムは頑丈なスチール製

仕様

| | | | |
|---------|---|---------|-----------|
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 160×40mm |
| 全高 | 195mm | ボルト穴径 | 11mm |
| ボルト穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
| 耐荷重 | 135kg(4km/h時) | 重量 | 2078g |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム | | |

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.