




品番：EA986HA-250

品名：250mm キャスター(固定金具)



販売価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 16:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	250×60mm
全高	295mm	ボルト穴径	11mm
ボルト穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	80 ショアA
耐荷重	295kg(4km/h時)	重量	6258g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.