品番: EA986HB-100

品名: 100mm キャスター(自在金具)



販売価格	6,620円(税抜)/7,282円(税込)				
カタログ価格	6,620円(税抜)/7,282円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 20:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1737ページ				



















リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×30
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	70 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	997	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

中荷重タイプ

代替品



品番 EA986H-12

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.