


品番 : EA986HB-125

品名 : 125mm キャスター(自在金具)



販売価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
カタログ価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/07 12:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■□□ Satisfactory
■■□ Very good
■■■□ Very good

Operating noise (静音性)
■□□ Satisfactory
■■□ Very good
■■■□ Very good

Floor surface preservation (床面保護)
■□□ Satisfactory



硬度
C C D



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	100 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,285	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

中荷重タイプ

代替品



品番 EA986H-13

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.