


品番 : EA986HB-250

品名 : 250mm キャスター(自在金具)



販売価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/07 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■□□ Satisfactory
■■□ Very good
■■■□ Very good

Operating noise (静音性)
■□□ Satisfactory
■■□ Very good
■■■□ Very good

Floor surface preservation (床面保護)
■□□ Satisfactory

耐荷重
295kg

硬度
C
騒音
C
転抵抗
D



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	250×60
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	295 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	5,925	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

中荷重タイプ

代替品

品番	EA986HC-250
コメント	仕様:前ブレーキ



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.