品番: EA986HB-4

品名: 160mm キャスター(自在金具・後輪プレーキ付)



販売価格	15,400円 (税抜)/16,940円(税込)				
カタログ価 格	15,400円(税抜)/16,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/08 07:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1737ページ				



















リムは頑丈なスチール製

仕様

		車輪径×幅(mm)	160×40
全高(mm) 1	195	耐荷重(kg)	135 (4 km/h時)
タイヤ硬度 8	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g) 3	3,216	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

中荷重タイプ

代替品

品番 EA986HB-3

コメント 車輪径違い/125x37.5mm





品番 EA986HB-5

コメント 車輪径違い/200x50mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.