

品番：EA986HB-4

品名：160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 10:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●● Satisfactory
Operating noise (作音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Very good



硬度	騒音	転がり抵抗
C	C	D



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×40
全高(mm)	195	耐荷重(kg)	135 (4 km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,216	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

中荷重タイプ

代替品

品番	EA986HB-3
コメント	車輪径違い/125x37.5mm



品番 EA986HB-5
コメント 車輪径違い/200x50mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.