

品番：EA986HB-5

品名：200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	16,700円(税抜) / 18,370円(税込)		
カタログ価格	16,700円(税抜) / 18,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 10:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
Satisfactory  
Operating noise (作音性)  
Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
Very good



硬度	騒音	転がり抵抗
C	C	D



リムは頑丈なスチール製

### 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	205 (4 km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,152	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
中荷重タイプ			

### 代替品

品番	EA986H-25
コメント	



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.