品番: EA986HC-100

品名: 100mm キャスター(自在金具·前輪ブレーキ付)



販売価格	9,400円(税抜)/10,340円(税込)				
カタログ価 格	9,400円(税抜)/10,340円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/08 07:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1737ページ				





















リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×30			
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	70 (4km/h時)			
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	1,195	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム			
ローラーベアリング						
プレート取付け型						

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

中荷重タイプ

代替品



品番 EA986HB-100

コメント 100mmストッパー無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.