品番: EA986HE-100

品名: 100mm キャスター(固定金具)



販売価格	9,410円(税抜)/10,351円(税込)				
カタログ価 格	9,410円(税抜)/10,351円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/06 22:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1738ページ				



















防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	100×45		
全高(mm)	140	耐荷重(kg)	270 (4km/h時)		
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	1,236	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製					
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します					
プレート取付け型					
ボールベアリング					
重荷重タイプ					

代替品



品番 EA986HF-100

コメント 同サイズ/自在金具タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.