


品番：EA986HE-12

品名：125mm キャスター(自在金具・帯電防止)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/07/10 04:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1738ページ		



仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール 車輪:ソリッドゴム
車輪径×幅	125×40mm	全高	150mm
耐熱温度	-25~80℃	耐荷重	200kg
導電性仕様の金具付キャスター			
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.