

品番：EA986HE-160

品名：160mm キャスター(固定金具)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/25 12:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1690ページ | | |



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good



| | | |
|----|----|-------|
| 硬度 | 騒音 | 転がり抵抗 |
| D | B | B |

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸受も少なく滑り止まり効果も高く、
 凹凸受も少なく滑り止まり効果も高く、
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 転がり抵抗が低いので走行性が向上します。
 ● 静音性が高く、作業環境が静かになります。
 ● 床面保護に優れており、床面を傷つけません。
 ● 耐熱性に優れており、高温環境でも使用できます。
 ● 耐油性に優れており、油汚れに強く、清掃が容易です。

ボールベアリング
 ボールベアリングは高剛性、ハイスピードでの使用が可能です。
 目に見えるほど形状が劣化する
 目に見えるほど形状が劣化する
 スターボールの劣化は、レースの劣化を抑制し、
 寿命が劣化に劣らず、ロングライフが実現
 されています。

車輪 転がり抵抗の比較について
 ● 転がり抵抗が低いほど、走行性が向上します。
 ● 転がり抵抗が高いほど、走行性が低下します。

車輪 騒音の比較について
 ● 騒音が低いほど、作業環境が静かになります。
 ● 騒音が高いほど、作業環境が騒々しくなります。

車輪 床面保護の比較について
 ● 床面保護に優れているほど、床面を傷つけません。
 ● 床面保護に劣れているほど、床面を傷つけます。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

| | | | |
|--------|---------|-----------|---|
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 160×50 |
| 全高(mm) | 202 | 耐荷重(kg) | 450 (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 65 ショアA | 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 2,800 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



品番 EA986JD-160

コメント 160x50mm/350kg 全高202mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.