





品番：EA986HE-24

品名：200mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)



販売価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 23:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



仕様

用途	医療施設、クリーンルーム、埃の付着防止	仕様	自在車輪(後ストッパー付き)
車輪径×幅	200×50mm	全高	235mm
偏心(オフセット)	63mm	ボルト穴径	11mm
ボルト穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	400kg(4km/h)	重量	約3.6kg
材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム 車輪中心部: ダイカストアルミニウム	電気伝導率(抵抗値)	10 ⁷ Ω以下

導電性仕様の金具付キャスター

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

旋回ヘッドはダブルボールベアリング仕様

タイヤは床に跡がつきにくいノンマーキング仕様

ボールベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.