

品番 : EA986HF-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具)



販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 19:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



硬度	D	騒音	B	転抵抗	B
Rolling resistance (転抵抗) 総合評価 □ Very good					
Operating noise (静音性) 総合評価 □ Very good					
Floor surface preservation (床面保護) 総合評価 □ Very good					



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×45
全高(mm)	140	耐荷重(kg)	270 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,910	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品



品番 EA986HJ-11  
コメント 100x40mm/270kg 前フレキ付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.