

品番 : EA986HF-160

品名 : 160mm キャスター(自在金具)



販売価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 20:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	D	騒音	B
		Rolling resistance (転抵抗) 緑色背景 □ Very good	
Operating noise (静音性)		■■■■□ Very good	
Floor surface preservation (床面保護)		■■■■□ Very good	



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	202	耐荷重(kg)	450 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,072	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品



品番 EA986HJ-13
コメント 160x50mm/450kg 前フック付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.