


品番：EA986HF-200

品名：200mm キャスター(自在金具)




販売価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/11 02:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1738ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (騒音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	600 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,604	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品



品番 EA986HJ-14
コメント 200x50mm/600kg 前プレート付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.