品番: EA986HF-250

品名: 250mm キャスター(自在金具)



販売価格	43,300円 (税抜)/ 47,630円(税込)				
カタログ価 格	43,300円(税抜)/47,630円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/07 02:21現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1738ページ				





Rolling resistance (标报抗)
Personal Operating noise (勝音性)
Personal Over good

Floor surface preservation (床面保護)













防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	250×63			
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	850 (4km/h時)			
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	6,507	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様						

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品



品番 EA986HJ-15

コメント 250x60mm/850kg 前プレーキ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.