

品番 : EA986HF-250

品名 : 250mm キャスター(自在金具)



販売価格	42,800円(税抜) / 47,080円(税込)		
カタログ価格	42,800円(税抜) / 47,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/07 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



硬度	D	騒音	B
Rolling resistance (転抵抗)	★★★★	Very good	
Operating noise (静音性)	★★★★	Very good	
Floor surface preservation (床面保護)	★★★★	Very good	



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	250×63
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	850 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,507	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品



品番 EA986HJ-15
コメント 250x60mm/850kg 前フック付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.