

品番 : EA986HG-260

品名 : 260mm キャスター(固定金具・空気入車輪)



販売価格	27,100円(税抜)／29,810円(税込)		
カタログ価格	27,100円(税抜)／29,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/01/14 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



硬度	E	
騒音	A	
転抵抗	C	

Rolling resistance (転抵抗)
■■■□ Good

Operating noise (静音性)
■■■■ Excellent

Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Excellent



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	260×85
全高(mm)	308	耐荷重(kg)	250 (4km/h時)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50°C
重量(g)	4,120	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

