

品番 : EA986HH-2

品名 : 220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)



販売価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
カタログ価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)
★★ Good

Operating noise (静音性)
★★★★ Excellent

Floor surface preservation (床面保護)
★★★★ Excellent



硬度	E	A
騒音		C
転抵抗		



標準・軽油・重油用キャスターの取扱い



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	220×65
全高(mm)	260	軸幅	75mm
耐荷重(kg)	100	タイヤ硬度	60 ショアA
耐熱温度	-25~50°C	重量(g)	3,600
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.