品番: EA986HH-200

品名: 200mm キャスター(自在金具·空気入車輪)



販売価格	17,400円 (税抜)/19,140円(税込)				
カタログ価格	17,400円(税抜)/19,140円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/12 02:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1742ページ				



プレート取付け型

中荷重タイプ

















高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

仕様

工工格						
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	200×50			
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	75			
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃			
重量(g)	2,476	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム			
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様						
自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています						
エア一入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります						

株式会社エスコ