

品番：EA986HH-260

品名：260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)



販売価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
カタログ価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/13 07:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
●●● Good
Operating noise (静音性)
●●● Excellent
Floor surface preservation (床面保護)
●●● Excellent



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で
寿命が長く、ほこりなどの
侵入防止に効果的です。
ローラーベアリングは、
ローラーとハウジングの間に
シヤフリがはまり込んでいます。



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅(mm)	260×85
全高(mm)	308	耐荷重(kg)	250
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃
重量(g)	5,180	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪: エア入りゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
エア入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります
地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能
プレート取付け型
中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

