品番: EA986HH-3

品名: 260mm キャスター(自在·空気入·前輪ブレーキ)



販売価格	52,000円 (税抜)/ 57,200円(税込)				
カタログ価 格	52,000円(税抜)/57,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 15:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1742ページ				



















高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	260×85
全高(mm)	308	軸幅	75mm
耐荷重(kg)	250	タイヤ硬度	60 ショアA
耐熱温度	-25~50℃	重量(g)	6,307
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.