

品番：EA986HJ-14

品名：200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 12:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



硬度 騒音 転抵抗
D B B

Rolling resistance (転抵抗)
 Very good
 Operating noise (騒音性)
 Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 Very good



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	600 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	5,178
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム		

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

プレート取付け型

重荷重タイプ

代替品



品番 EA986JF-200
コメント 200mm/450kg 前7°レキ 全高245mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.