品番: EA986HL-150

品名: 150mm キャスター(固定金具)



販売価格	8,770円(税抜)/9,647円(税込)					
カタログ価格	8,770円(税抜)/9,647円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/07 20:42現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1740ページ					



















耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

## 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	150×50			
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)			
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	1,650	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)						

耐衝撃性に優れるナイロン6製の車輪

プレート取付け型

## 株式会社エスコ