品番: EA986HL-200

品名: 200mm キャスター(固定金具)



販売価格	11,900円 (税抜)/13,090円(税込)					
カタログ価 格	11,900円(税抜)/13,090円(税込)					
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/06 09:23現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1740ページ					



















耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	200×50			
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	600 (4km/h時)			
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	2,060	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)						

耐衝撃性に優れるナイロン6製の車輪

プレート取付け型

株式会社エスコ