



品番：EA986HM-100

品名：100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	5,650円(税抜) / 6,215円(税込)		
カタログ価格	5,650円(税抜) / 6,215円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 23:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



ナイロン
多くてよめで耐久性が強く、熱・油等でも摩擦係数が
低く、滑り止まりは必須の摩擦係数に優れています。



EA986HM-100
T・E・Z



耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅	100×37mm
全高	130mm	偏心(オフセット)	45mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	70ショアD	耐荷重	280kg(4km/h)
重量	903g	材質	金具: スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ナイロン6

旋回ヘッドにはダブルボールベアリング付き
ガタツキを最小限に抑え、スムーズな旋回と長寿命を実現。

多くの腐食性物質に対して高い耐性を持ちます。

プレート取付け型

プレーンベアリング

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.