

品番：EA986HM-12

品名：100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)





販売価格	8,260円(税抜) / 9,086円(税込)		
カタログ価格	8,260円(税抜) / 9,086円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/10 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転送抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (作音性)
●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Satisfactory



硬度 騒音 耐衝撃
A E A



耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×37
全高(mm)	130	耐荷重(kg)	280 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,138	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6
プレーンベアリング			
プレート取付け型			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

