

品番：EA986HM-13

品名：125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	8,870円(税抜) / 9,757円(税込)		
カタログ価格	8,870円(税抜) / 9,757円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		

**耐荷重 300kg**

硬度 騒音 耐衝撃  
**A E A**

Rolling resistance (転がり抵抗)  
●●●●● Excellent

Operating noise (騒音性)  
●●● Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)  
●●● Satisfactory

プレーンベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	300 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,241	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

プレーンベアリング
プレート取付け型
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

