

品番：EA986HM-14

品名：150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/25 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1740ページ		



Rolling resistance (転送抵抗)

Excellent

Operating noise (作音性)

Satisfactory


Floor surface preservation (床面保護)

Satisfactory

耐荷重
400kg



硬度 騒音 耐衝撃
A E A



EA986HM-12

EA986HM-13

EA986HM-14

EA986HM-15

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,750	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

プレーンベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

