

品番：EA986HM-150

品名：150mm キャスター(自在金具)





販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 07:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (作音性)
 ■■■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Satisfactory



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



EA986HM-75	75	35	25
EA986HM-100	100	45	35
EA986HM-125	125	55	45
EA986HM-150	150	65	55
EA986HM-200	200	85	75

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,238	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

プレーンベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

