

品番：EA986HM-200

品名：200mm キャスター(自在金具)



販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 06:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ■■■■■ Excellent  
 Operating noise (作音性)  
 ■■■■■ Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■ Satisfactory




硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



ナイロン  
 大きく丈夫で耐熱性が高く、また、摩擦で発生する熱が  
 低い構造設計により耐熱性に優れています。

床面保護  
 床面保護性能  
 床面保護性能  
 床面保護性能

転がり抵抗	作音性	床面保護
■■■■■	■■■■■	■■■■■



EA986HM-75	75	25
EA986HM-100	100	35
EA986HM-125	125	45
EA986HM-150	150	55
EA986HM-200	200	75

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	600 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,660	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

プレーンベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

