品番: EA986HN-250

品名: 250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



販売価格	<b>24,700円</b> (税抜)/27,170円(税込)				
カタログ価 格	24,700円(税抜)/27,170円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 05:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1740ページ				





EASSENN - 150 60 EASSENN - 175 60 EASSENN - 200 60 EASSENN - 250 60















耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

## 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	250×50		
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	900 (4km/h時)		
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃(35℃以上では負荷容量が 減少します。)		
重量(g)	3,230	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6		
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					
車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています					

プレート取付け型

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き



**品番** EA986KV-250

コメント 250x65mm/1200kg

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.