



品番：EA986HP-175

品名：175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,600円(税抜) / 28,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,600円(税抜) / 28,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/29 11:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1692ページ | | |



耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 175×50mm |
| 全高 | 220mm | 偏心(オフセット) | 67mm |
| ボルト穴径 | 11mm | ボルト穴間距離 | 105×75~80mm |
| プレートサイズ | 140×110mm | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 70ショアD | 耐荷重 | 500kg(4km/h) |
| 重量 | 3500g | 材質 | 金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ナイロン6 |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

多くの腐食性物質に対して耐性があります。

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.