


品番：EA986HP-200

品名：200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	23,100円(税抜) / 25,410円(税込)		
カタログ価格	23,100円(税抜) / 25,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 10:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

### 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	200×50mm
全高	245mm	偏心(オフセット)	70mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	70ショアD	耐荷重	600kg(4km/h)
重量	3606g	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き


多くの腐食性物質に対して耐性があります。

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p>品番 EA986HM-200</p> <p>コメント</p>
---	-----------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.