

品番 : EA986HP-250

品名 : 250mm キャスター(自在金具・ナロン車輪)



販売価格	32,900円(税抜)／36,190円(税込)		
カタログ価格	32,900円(税抜)／36,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 20:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	250×50
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	900 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,405	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.