

品番：EA986HP-5

品名：175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	32,100円(税抜) / 35,310円(税込)		
カタログ価格	32,100円(税抜) / 35,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/10 02:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



硬度 騒音 転抵抗
A E A

Rolling resistance (転抵抗)

■ ■ ■ ■ ■ Excellent




Operating noise (騒音性)

■ ■ ■ ■ ■ Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)

■ ■ ■ ■ ■ Satisfactory

耐荷重
500kg



耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	175×50
全高(mm)	220	耐荷重(kg)	500 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,100	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.